

G1200 digitális mikroszkóp felhasználói kézikönyv



Fő paraméterek:

1: Pixel: Pixel: HD 12 megapixel

2: : 7 hüvelykes HD LCD képernyő. 3: Nagyítás: 1-

1200× folyamatos erősítésű rendszer.

4: Tárgyak közötti távolság: 10MM-től a végtelenig (a különböző távolságok különböző többszörösének felelnek meg).

5: Dugaszolható vagy beépített ultralítium akkumulátor.

6: Tizenhat nyelvek: Egyszerűsített Kínai, Hagyományos kínai, angol, spanyol, orosz, , japán, thai, héber, portugál, német, francia, olasz, török, cseh, lengyel.

Jelentős fejlesztések:

Előny 1:

A függőleges mikroszkópoknak van egy fontos hátrányuk, mivel számos alkalmazásban használják őket, például áramköri lapok forrasztásánál, egyes kis chipek és fémek modelljeinek jelölésénél, és a tükröződések miatt könnyen elveszíthetők a tárgyak részletei.



A készülék éppen ezt a problémát oldja meg. Ez egy digitális mikroszkóp állítható szöggel, amely megoldja a nagy visszaverődés problémáját. A mikroszkóp alatt nagyon a csipesz, az elektromos forrasztópáka és mások használata.

Előny 2:

A legtöbb más mikroszkópnak két nagyítási szintje van, vagy túl magas, vagy túl alacsony. Mindig van egy vizuális probléma.



Ez egy digitális mikroszkóp folyamatos zoomolással és nagyítással, amely más mikroszkópokhoz képest széles látószöget kínál, 1-től 1200x-os nagyításig, és mindig megtalálja a megfelelő nagyítást.



⏻: Power

Nyomja meg 2 másodpercig a be/ki kapcsoláshoz

M (program) gomb: funkció beállítása

Képernyőkímélő: automatikus kikapcsolás: ki - 30 másodpercig

- 1 perc - 2 perc (opcionális): ki. 3 perc. 5 perc. 10 perc **Hz**

fényforrás: 50 Hz - 60 Hz

Nyelvi lehetőségek: 16 nyelv

Dátum beállítása: év, hónap, nap | óra, perc, másodperc

Formátum: IGEN/N

Alapértelmezett beállítás: igen/nem

V.1. 0 verzió: H69G-V1.0-20190824

Videó üzemmódban:

Felbontás: 1080FHD, 720P, VGA

Körforgókamera: ki/3 perc/5 perc/10 perc. Ha a flash memóriakártya megtelt, az előző videóadatok törlődnek, és a videó elmentésre kerül.

HDR High Dynamic Range: (Ha engedélyezve van, a videofelvételi funkció automatikusan bekapcsol, ha kézi vezérlés nélkül bármilyen tárgy mozog az objektív alatt.) **Expozíció-kompenzáció:** 7 lépcsőfok a választható beállításhoz.

Dátumjelzés: A képernyőn kijelölhető a megjelenítés/zárás dátuma és időpontja.

Fotó módban:

Fényképezési késleltetés: 1. 2 másodperc. 5 másodperc. 10 másodperc.

Fotópixelek: 1,3 M - 2 M - 5 M - 8 M - 10 M - 12 M

Sorozatfelvétel: 3 egymás utáni felvétel

Fotóminőség: minőség - Standard - Tömörítés

Élesség: Erős - Normál - Lág **Szín: ISO:**

Automatikus - 100 - 200 - 400

Expozíció-kompenzáció: 7 fokozat az opcionális

beállításokhoz **Fotóasszisztens:** kézi ütésvédelem be/ki
kapcsolása **Adattábla:** Be/Ki

:

Nézd: Védelem eltávolítása

D gomb: üzemmód gombok:

Váltás: kamera mód, kamera mód, lejátszás mód:



Fel, le, OK (fotó/video, OK) 1:

Tápcsatlakozó DC Micro USB).

2: MicroSD flash kártyahely), 1-128 GB támogatás.

Class10+ sebesség

3: Fényerőszabályzó.

4: REST billentyű, rendszer-visszaállítás (ha a gép elromlott, akkor egy éles túszerű tárggyal nyomja meg a billentyűt ebben a lyukban a gép újraindításához).

5: Kiemel 8 LED izzót, amelyek folyamatos élettartama 100 000 óra.

Speciális intelligens szög állítható alumínium ötvözetből készült tartó



Maximális nagyításnál a műszer objektívje és a téma közötti legközelebbi távolság körülbelül 10 mm. Ezzel szemben minél távolabb van az objektív a tárgytól, annál kisebb a nagyítás.



**Short distance
High magnification**

Rövid távolság
Nagy nagyítás



**Tall distance
Small magnification**

Nagy távolság
Alacsony nagyítás

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Csehország
www.sunnysoft.cz